



WTS4155BM



USB C+C (PD) wandcontactdoos, Serie 1930/R.classic, zwart

Technische karakteristieken

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Connectiviteit

| | |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
| Type USB-aansluiting | CC |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 40 mm |
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm |

Aansluiting

| | |
|------------------------|----|
| Type connector/stekker | CC |
|------------------------|----|

Uitrusting

| | |
|------------------|---|
| Aantal uitgangen | 2 |
|------------------|---|

Toebehoren

| | |
|----------------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
| Met miniaturzekering | Ja |

Vermogen

| | |
|-------------------------|--------|
| Uitgangsvermogen | 20 W |
| Energieverbruik standby | 0,06 W |

Spanning

| | |
|-----------------|-------------|
| Ingangsspanning | 196 - 253 V |
|-----------------|-------------|

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|---------|
| Nominale stroom | 0,2 A |
| Uitgangsstroom | 3000 mA |

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |