



WTS4155BM



Presa di ricarica USB, C+C PD 20W, supporto tondo, antracite opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

Numero di moduli 1

##### Connettività

Tipo di connessione Raccordo a vite

Tipo di connettore/spina USB CC

##### Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 40 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

##### Connessione

Tipo di connettore CC

##### Equipaggiamento

Numero di uscite 2

##### Accessori

Con fusibile miniaturizzato Sì

Con portaetichetta No

##### Potenza

Potenza d'uscita 20 W

Potenza assorbita in stand-by 0,06 W

##### Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 196 - 253 V

##### Corrente

Corrente nominale 0,2 A

Corrente d'uscita 3000 mA

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì