



WTS4155BM



**USB C+C (PD) wandcontactdoos, Serie 1930/R.classic, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Type USB-aansluiting	CC

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	40 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker	CC
-----------------------	----

**Samenstelling**

Aantal uitgangen	2
------------------	---

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
Met miniaturzekering	Ja

**Vermogen**

Uitgangsvermogen	20 W
Energieverbruik standby	0,06 W

**Spanning**

Ingangsspanning	196 - 253 V
-----------------	-------------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	0,2 A
Uitgangsstroom	3000 mA

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja