



WTS4155WM



**Chargeur USB C+C, puissance 20W, 1930, blanc polaire mat**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

**Connectivité**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | borne à vis |
| Type de port USB           | CC          |

**Dimensions**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 71 mm |
| Largeur                              | 71 mm |
| Profondeur                           | 40 mm |
| Profondeur de montage                | 32 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 32 mm |

**Raccordement**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Type de connection / prise | CC |
|----------------------------|----|

**Equipement**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 2 |
|-------------------|---|

**Accessoires**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Avec fusible miniature             | Oui |
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No  |

**Puissance**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Puissance de sortie         | 20 W   |
| Puissance absorbée (veille) | 0,06 W |

**Tension**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension d'entrée | 196 - 253 V |
|------------------|-------------|

**Courant électrique**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Courant assigné nominal | 0,2 A   |
| Courant de sortie       | 3000 mA |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |