



WTS4155WM



Presa di ricarica USB, C+C PD 20W, supporto tondo, bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a vite

Tipo di connettore/spina USB CC

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 40 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Connessione

Tipo di connettore CC

Equipaggiamento

Numero di uscite 2

Accessori

Con fusibile miniaturizzato Sì

Con portaetichetta No

Potenza

Potenza d'uscita 20 W

Potenza assorbita in stand-by 0,06 W

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 196 - 253 V

Corrente

Corrente nominale 0,2 A

Corrente d'uscita 3000 mA

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì