



WTS4155WM



**USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, polarweiß matt**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	CC

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	40 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	CC
-----------------------	----

**Ausstattung**

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Ja

**Leistung**

Ausgangsleistung	20 W
Leistungsaufnahme standby	0,06 W

**Spannung**

Eingangsspannung	196 - 253 V
------------------	-------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	0,2 A
Ausgangsstrom	3000 mA

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja