



VKG333M63-AP

**9-groepenverdelers, HS, 3x ALS 63A +3f PV HACO 16A/300mA +HACO, 3f**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Uitvoering**

Aantal polen	4
--------------	---

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

**Funcities**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Ja
-----------------------------------	----

**Installatie, montage**

Type buisinvoerstuk	Standaard
---------------------	-----------

**Capaciteit**

Aantal modules	36
----------------	----

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	51 A
-----------------	------

**Afmetingen**

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	695 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

**Materiaal**

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	16
Aantal fasen	3

**Leveringsomvang**

Aantal aardlekautomaten type A	2
Aantal aardlekschakelaars	3

**Samenstelling**

Aantal groepen	11
Aantal lichtgroepen	9
Aantal verdelerrijen	3
Met kWh-meter	Nee
Aantal DIN-rails	3
Uitbreiding mogelijkheid	Ja
Met beltransformator	Ja
Met contactdoos	Nee

---

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	1
Aantal aardlekautomaten 300mA	1

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----