



VKG433M63-BR

Vision 3-fase groepenkast - 10 groepen, HS, 3x ALS 63A 2P, +B+R

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktmontage

Uitvoering

Aantal polen 4

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

Installatie, montage

Type buisvoer Standaard

Capaciteit

Aantal modules 36

Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 51 A

Afmetingen

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 695 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 3

Leveringsomvang

Aantal aardlekautomaten type A 2

Aantal aardlekschakelaars 3

Samenstelling

Aantal groepen 11

Aantal lichtgroepen 10

Aantal verdelerrijen 3

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 3

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Ja

Met contactdoos Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	1
Aantal aardlekautomaten 300mA	1

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----