



VKS03PVA

**PV-Kit uitbreidingsset, 1 MCB 2p 40A +1 HACO 1p+N 16A/300mA**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
Nominale aardlekstroom I <sub>dn</sub>	300 mA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I <sub>nc</sub> volgens EN61008-1	6 kA

**Spanning**

Nominale spanning U <sub>e</sub>	240 - 240 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	4000 V

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Capaciteit**

Aantal modules	4
----------------	---

**Veiligheid**

Type aardlekbeveiliging	A
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 25 mm <sup>2</sup>

**Afmetingen**

Diepte	68 mm
--------	-------