



VKS04PVA

PV-Kit uitbreidingsset, 1 MCB 2p 40A +1 HACO 1p+N 20A/300mA

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
Nominale aardlekstroom I _{dn}	300 mA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{nc} volgens EN61008-1	6 kA

Spanning

Nominale spanning U _e	240 - 240 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 25 mm ²

Afmetingen

Diepte	68 mm
--------	-------