
Produktdatenblatt
WAW1031C02



WAW1031C02

Wippe 1fach, klare Linse, A.x/C.x, hazel, matt

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Einzelwippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	36,77 %
Farbe	Braun
Pantone-Code	Ähnlich Pantone 2311c
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	55 mm
Tiefe	21 mm

Kapazität

Anzahl Module	0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne

Konnektivität

Montageart	Klemmbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C

Texte

Montageart	Klemmbefestigung
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Wippschalter/-taster	Für Wippschalter/-taster

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
Mit Aufdruck	Nein

Konfiguration

Mit fühlbarem Symbol	Nein

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja