



SPA180N

Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--	--------

Netzform

Netzform	TT TN-S
----------	------------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Ja
----------------------	----

Normen

Anforderungskategorie IEC 61643	T1 T2
---------------------------------	----------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	95,20 mm
Breite	35,60 mm
Tiefe	67 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Optisch
-----------------	---------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	2,5 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	2,5 - 35 mm ²

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja