



SPA180N

Kombialeiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Versicherung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 100 kA

Netzform

Netzform TT TN-S

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt Ja

Normen

Anforderungskategorie IEC 61643 T1 T2

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 100 kA

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 80 °C

Abmessungen

Höhe 95,20 mm

Breite 35,60 mm

Tiefe 67 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Optisch

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter 2,5 - 35 mm²

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter 2,5 - 35 mm²

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja