



IP55

**Steckdose SCHUKO 2fach senkrecht mit Klappdeckel AP, W.1, grau/lichtgrau matt**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25 - 35 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Grau  
RAL Nummer 7011  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 147 mm  
Breite 71 mm  
Tiefe 65 mm  
Anzahl Einheiten 2  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 65 mm  
Einbautiefe 65 mm  
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 0 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp QuickConnect  
Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz  
Einbau-/Anschlussort Hinten

**Konnektivität**

Anschlussart Steckanschluss  
Mit Krallenbefestigung Nein  
Montageart Schraubbefestigung  
Anschluss-/Steckertyp USB SCHUKO

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Ja  
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein  
Mit Signallampe Nein  
Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein  
Vorbestückt mit 2x Schuko Steckdosen

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

<b>Kapazität</b>	
Anzahl Module	2
<b>Sicherheit</b>	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
<b>Funktionen</b>	
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
<b>Kennzeichnung</b>	
Mit Aufdruck	Nein
<b>Texte</b>	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Komplettgehäuse
Verdrahtung	Einsätze durchverdrahtet
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
<b>Geeignet für</b>	
cubyko	
<b>Nachhaltigkeit</b>	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja