

WaMeSchrUnivN 950x550x205 DE

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	900 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl Reihen	6
Multimedia Feld Bereich	Ohne

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Anschluss

Art der Sammelschieneneneinspeiseklemme	Ohne Sammelschieneneneinspeiseklemme
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	2,5 - 95 mm ²
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	1,0 - 2,5 mm ²
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	2
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Oben