



LVZSRKF

Stahlklemme fest zu NH1-NH3

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 240 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	50 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)	35 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SM)	50 - 240 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)	35 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SE)	50 - 300 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	25 - 25 Nm
----------------------	------------

Abmessungen

Höhe	52 mm
Breite	33 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
Maximale Stromstärke	630 A

Kabel

Werkstoff Kabel	Aluminium Kupfer
-----------------	---------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja