



LVZSRKF

Borne en acier fixe pour HPC1-HPC3

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	35 - 240 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	50 - 300 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	35 - 300 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	50 - 240 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	35 - 300 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	50 - 300 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	25 - 25 Nm
-------------------	------------

Dimensions

Hauteur	52 mm
Largeur	33 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
Courant maximal	630 A

Câble

Matériau du câble	Aluminium Cuivre
-------------------	---------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui