



KJ125A

Répartiteur à barrettes étagé 125A, 2 pôles 2x 10-35² / 10x 2,5-16² par pôle

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Dimensions

Hauteur	96 mm
Largeur	126 mm
Profondeur	44 mm

Installation, montage

Couple de serrage	2,5-2,5 Nm
-------------------	------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui