



KJ125A

Répartiteur à barrettes étagé 125A,2 poles 2x 10-35 ² / 10x 2,5-16 ² par pole

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Architecture

Nombre de pôles 2

Dimensions

Hauteur 96 mm

Largeur 126 mm

Profondeur 44 mm

Installation, montage

Couple de serrage 2,5-2,5 Nm