



KJ125A

Répartiteur à barrettes étagé 125A, 2 pôles 2x 10-35² / 10x 2,5-16² par pôle

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Architecture

Nombre de pôles 2

Dimensions

Hauteur 96 mm

Largeur 126 mm

Profondeur 44 mm

Installation, montage

Couple de serrage 2.5-2.5 Nm

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui