



KJ125A

Ripartitore modulare a barrette mobili 2x125A con 12 connessioni per barra

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 125 A

Architettura

Numero di poli 2

Serie

Altezza 96 mm

Larghezza 126 mm

Profondità 44 mm

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 2,5-2,5 Nm

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì