



KJ125A

Verdeelklem 4-polig 125 A 2x 35 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	96 mm
Breedte	126 mm
Diepte	44 mm

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,5-2,5 NM
----------------	------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja