



**robusto Montageset für 2x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | RJ45 |
| Anzahl der Anschlüsse | 2    |

**Abmessungen**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 20 mm          |
| Ausschnitt Durchmesser      | 58 mm          |
| Tiefe                       | 31 mm          |
| Höhe                        | 86 mm          |
| Breite                      | 86 mm          |
| Abmessungen Öffnung (B x H) | 12,0 x 17,0 mm |

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja   |

**Werkstoff**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Werkstoff   | Duroplast<br>Thermoplast |
| Farbe   | Grau                     |
| RAL Nummer  | 7035                     |
| Glanzgrad   | Matt                     |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 %                      |

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP      | IP55 |

**Abmessungen**

|             |         |
|-------------|---------|
| Einbautiefe | 17.8 mm |
|-------------|---------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -25-+40 °C |
|--------------------|------------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

**Texte**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Aufdruck   | Ohne Aufdruck          |
| Montageart | Für Schraubbefestigung |

**Kompatibilität**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Name des Daten-Steckdosenmoduls | Keystone |
|---------------------------------|----------|

**Installation, Montage**

|              |     |
|--------------|-----|
| Einbauwinkel | 0 ° |
|--------------|-----|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|