



**robusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Type de connexion / prise	RJ45
Nombre de points de connexion	4

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	20 mm
Ø de découpe	58 mm
Profondeur	31 mm
Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm

**Equipement**

Avec pare-poussière	Non
---------------------	-----

**Dimensions**

Dimensions de l'ouverture (L x H)	12,0 x 17,0 mm
-----------------------------------	----------------

**Equipement**

Avec couvercle à charnière	Oui
----------------------------	-----

**Matière**

Matière	Duroplast Thermoplastique
Couleur	Blanc de sécurité
Code RAL	9003
Finition	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP55

**Dimensions**

Profondeur de montage	17,8 mm
-----------------------	---------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25-+40 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Type de connexion / prise	Sans
---------------------------	------

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Mode de montage	Pour fixation par vissage

**Compatibilité**

Nom de la prise réseau	Keystone
------------------------	----------

**Installation, montage**

Angle d'installation	0 °
----------------------	-----

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----