



robusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connexion / prise	RJ45
Nombre de points de connexion	4

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	20 mm
Ø de découpe	58 mm
Profondeur	31 mm
Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm

Equipement

Avec pare-poussière	Non
---------------------	-----

Dimensions

Dimensions de l'ouverture (L x H)	12,0 x 17,0 mm
-----------------------------------	----------------

Equipement

Avec couvercle à charnière	Oui
----------------------------	-----

Matière

Matière	Duroplast Thermoplastique
Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP55

Dimensions

Profondeur de montage	17,8 mm
-----------------------	---------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25-+40 °C
------------------------	------------

Connectivité

Type de connexion / prise	Sans
---------------------------	------

Textes

Inscription	Sans inscription
Mode de montage	Pour fixation par vissage

Compatibilité

Nom de la prise réseau	Keystone
------------------------	----------

Installation, montage

Angle d'installation	0 °
----------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----