



robusto Montageset für 4x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Aluminium

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	RJ45
Anzahl der Anschlüsse	4

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	20 mm
Ausschnitt Durchmesser	58 mm
Tiefe	31 mm
Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Abmessungen Öffnung (B x H)	12,0 x 17,0 mm

Ausstattung

Mit Staubschutz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja

Werkstoff

Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Seidenmatt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP55

Abmessungen

Einbautiefe	17.8 mm
-------------	---------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25-+40 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung

Kompatibilität

Name des Daten-Steckdosenmoduls	Keystone
---------------------------------	----------

Installation, Montage

Einbauwinkel	0 °
--------------	-----

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----