



**robusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S0/3p/ 0-1-0-1 + IP55-Front für UP-Komb. Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
--------------	------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	20 A
-----------	------

**Abmessungen**

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	43.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel Taster/Schalter
-----------------------	-------------------------------

**Texte**

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/3-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----