



robusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S0/3p/ 0-1-0-1 + IP55-Front für UP-Komb. Alumin.

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	43.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm

Werkstoff

Farbe	Aluminium
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel Taster/Schalter
-----------------------	-------------------------------

Texte

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/3-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----