



**robusto Einsatz: 4Kant-Schlüss.-S1/1p/0-1-2-1&2/ + IP55-Front für UP-Komb. Weiss**

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

##### Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	45.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm

##### Werkstoff

Farbe	Signalweiss
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel Taster/Schalter
-----------------------	-------------------------------

##### Texte

Schaltart/Variante	Serienschalter Schema 1/1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----