



robusto Interr. à clé carrée S1/1p/0-1-2-1&2/ + face IP55 pour combinaison Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	220 - 250 V
Tension nominale	230 V

##### Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	45.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm

##### Matière

Couleur	Blanc de sécurité
Matière	Duroplast Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

##### Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant Bouton-poussoir/interrupteur
---------------------------	---

##### Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur double 1/1-pôle
Type de raccordement	Avec bornes à vis

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----