



robusto Interrupt. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Noir

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	220 - 250 V
Tension nominale	230 V

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	45.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm

**Matière**

Couleur	Noir
Matière	Duroplast Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Verrou tournant Bouton-poussoir/interrupteur
---------------------------	---

**Textes**

Type de commutation	Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2
Type de raccordement	Avec bornes à vis

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----