



**robusto NAP Gr.1 komplett: 4Kantschlüsseltaster 1-polig/0->1/30°/ IP55 Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Farbe	Signalweiss
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Rückwand Innenseite	Matt

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	62.3 mm
Einbautiefe	62.3 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Durchmesser	58 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzel-taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel Taster/Schalter
-----------------------	-------------------------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25-+40 °C
--------------------	------------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Zentralstücke	Mit Zentralstück Ø 58 mm
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

**Texte**

Dichtung Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Schaltart/Variante Schliesser

Anschlussart Mit Schraubanschlüssen

**Geeignet für**

robusto Aufputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja