



robusto moullé AP Gr.1 complet: Poussoir à clé carrée 2p/ 0->1 /30° IP55 Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Clé
Nombre de pôles 2

Matière

Couleur Blanc de sécurité
Finition Mat
Matière Duroplast Thermoplastique
Traitement de surface Non traité
Transparent Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %
Finition fond profilé (installation) Mat

Dimensions

Hauteur 86 mm
Largeur 86 mm
Profondeur 102.7 mm
Profondeur de montage 102.7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm
Diamètre 58 mm

Installation, montage

Montage En saillie

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans
Nombre de touches 0
Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement borne à vis
Avec fixation à griffes Non

Raccordement

Type de connexion / prise Verrou tournant
Bouton-poussoir/interrupteur

Sécurité

Indice de protection IP IP55
Résistance aux chocs IK IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Conditions d'utilisation

Température de service -25-+40 °C

Textes

Plaques centrales Avec cadre ø 58 mm
Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »
Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel
Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Textes

Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi
Type de commutation	2NO, bornes d'entrée séparées
Type de raccordement	Avec raccords à vis

Convient pour

robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----