



robusto NAP Gr.1 komplett: 4Kantschlüsseltaster 2-polig/ 0->1 /30°/ IP55 Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Polanzahl 2

Werkstoff

Farbe Schwarz

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Rückwand Innenseite Matt

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 102.7 mm

Einbautiefe 102.7 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Durchmesser 58 mm

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Ohne

Anzahl der Tasten 0

Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Drehschalter
Taster/Schalter

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25-+40 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Zentralstücke Mit Zentralstück Ø 58 mm

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Texte

Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Schaltart/Variante	2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

Geeignet für

robusto Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja