



**robusto 4Kantschlüsseltaster/A-R/1p/ 2->0<-1/30° +IP55-Front für Kombinat. Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Polanzahl 1

**Werkstoff**

Farbe Grau

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast  
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Rückwand Innenseite Matt

**Abmessungen**

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 45.8 mm

Einbautiefe 17.8 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 28 mm

Durchmesser 58 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte Ohne

Anzahl der Tasten 0

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Drehriegel  
Taster/Schalter

**Sicherheit**

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25-+40 °C

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Zentralstücke Mit Zentralstück Ø 58 mm

Aufdruck Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"

Montageart Einzel- und Kombinationsmontage

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

**Texte**

Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Schaltart/Variante	Wechsler mit Nullstellung 1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

robusto Aufputz / robusto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja