



**robusto NAP Gr.1 komplett: 4Kantschlüsseltaster/A-R/1p/ 2->0<-1/30° IP55 Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Polanzahl 1

**Werkstoff**

Farbe Grau

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast  
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Rückwand Innenseite Matt

**Abmessungen**

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 62.3 mm

Einbautiefe 62.3 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Durchmesser 58 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte Ohne

Anzahl der Tasten 0

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Drehschalter  
Taster/Schalter

**Sicherheit**

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25-+40 °C

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Zentralstücke Mit Zentralstück Ø 58 mm

Aufdruck Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"

Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

**Texte**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dichtung           | Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich |
| Schaltart/Variante | Wechsler mit Nullstellung 1-polig   |
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen  |

**Geeignet für**

robusto Aufputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja