



robusto NAP Gr.1 komplett: 4Kantschlüsseltaster/A-R/1p/ 2->0<-1/30° IP55 Schwarz

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 230 V

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Polanzahl 1

##### Werkstoff

Farbe Schwarz

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast  
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Rückwand Innenseite Matt

##### Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 62.3 mm

Einbautiefe 62.3 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Durchmesser 58 mm

##### Installation, Montage

Montage auf Aufputz

##### Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Ohne

Anzahl der Tasten 0

Mit Rückmeldekontakt Nein

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Drehriegel  
Taster/Schalter

##### Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25-+40 °C

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Texte

Zentralstücke Mit Zentralstück Ø 58 mm

Aufdruck Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"

Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

**Texte**

Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Schaltart/Variante	Wechsler mit Nullstellung 1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

robusto Aufputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja