



robusto 4Kantschlüsseltaster/A-R/1p/ 2->0<-1/30° +IP55-Front für Kombin. Alumin.

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Aluminium

Glanzgrad Seidenmatt

Werkstoff Duroplast
Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Transparent Nein

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Rückwand Innenseite Matt

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 45.8 mm

Einbautiefe 17.8 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 28 mm

Durchmesser 58 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Ohne

Anzahl der Tasten 0

Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Drehriegel
Taster/Schalter

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25-+40 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Zentralstücke Mit Zentralstück Ø 58 mm

Aufdruck Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"

Montageart Einzel- und Kombinationsmontage

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Texte

Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Schaltart/Variante	Wechsler mit Nullstellung 1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----