



robusto Schlüsselschalter S1/1p/0-1-2-1&2/ KABA8 +IP55-Front für Kombinat. Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220 - 250 V |
| Nennspannung | 230 V |

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz Aufputz |
|-------------|----------------------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 86 x 86 mm |
| Tiefe | 54.8 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 37 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|--------------------------|
| Farbe | Signalweiss |
| Werkstoff | Duroplast Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Architektur

| | |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
|-----------------------|-----------|

Anschluss

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Drehriegel Taster/Schalter |
|-----------------------|-------------------------------|

Texte

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Schaltart/Variante | Serienschalter Schema 1/1-polig |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|