



robusto SchlüsselSch.S0/1p/0-1-0-1/ohne Zylinder +IP55-Front für Kombinat. Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 16 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Werkstoff

Farbe Signalweiss
RAL Nummer 9003
Glanzgrad Matt
Werkstoff Duroplast
Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

Abmessungen

Abmessungen 86 x 86 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 27 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 0 mm

Sicherheit

Stossfestigkeit IK IK07

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen
Schaltart/Variante Ausschalter Schema 0/1-polig

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja