



robusto S0/1p/à clé/0-1-0-1/sans cylindre + face IP55 pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 16 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Tension

Tension nominale 230 V

Matière

Couleur Blanc de sécurité
Code RAL 9003
Finition Mat
Matière Duroplast
Thermoplastique
Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Dimensions

Dimensions 86 x 86 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 27 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis
Type de commutation Schéma interrupteur arrêt 0/1-pôles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui