



robusto Poussoir à clé/1p/ 0->1 /30°/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Clé

Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Noir

Finition Mat

Matière Duroplast  
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Finition fond profilé (installation) Mat

##### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 95.2 mm

Profondeur de montage 58.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm

Diamètre 58 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré  
En saillie

##### Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 0

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

##### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Avec fixation à griffes Non

##### Raccordement

Type de connexion / prise Verrou tournant  
Bouton-poussoir/interrupteur

##### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Conditions d'utilisation

Température de service -25-+40 °C

##### Textes

Plaques centrales Avec cadre ø 58 mm

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Mode de montage Montage individuel ou associé

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

---

**Textes**

Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi
Type de commutation	Contact à fermeture
Type de raccordement	Avec raccords à vis

---

**Convient pour**

robusto encastré / robuste montage en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----