



**robusto Schlüsseltaster/1p/ 0->1 / 30° / KABA8 +IP55-Front für Kombinat. Alumin.**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
Glanzgrad	Seidenmatt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Rückwand Innenseite	Matt

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	95.2 mm
Einbautiefe	58.2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37 mm
Durchmesser	58 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel Taster/Schalter
-----------------------	-------------------------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25-+40 °C
--------------------	------------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Zentralstücke	Mit Zentralstück Ø 58 mm
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart	Einzel- und Kombinationsmontage
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

**Texte**

Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Schaltart/Variante	Schliesser
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

**Geeignet für**

robusto Aufputz / robusto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja