



robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant de sortie 10000 mA

Courant assigné nominal 10 A

Tension

Tension de sortie 220-250 V

Conditions d'utilisation

Température de service -25-+40 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Puissance de sortie 2300 W

Puissance absorbée (veille) 0 W

Matière

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Duroplast
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48 mm

Câble

Longueur de câble 0 m

Dimensions

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 17 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Section du conducteur 1.5-2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Raccordement à ressort de traction

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Équipement

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21
Type de verrouillage	Vissé

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Fusible	Entrées de câbles inclinées
Housse	Avec cache
Connecteurs / Douilles	Prises mises en contact en parallèle
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Câblage	Câblage traversant possible
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans porte-étiquette
Type	Appareil gr. I

Convient pour

robusto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----