



robusto UP Feucht Gr.1 komplett: T13 mit Steckklemmen mit IP21-Klappeckel/ Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	10000 mA
Nennstrom	10 A

Spannung

Ausgangsspannung	220-250 V
------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25-+40 °C
--------------------	------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Ausgangsleistung	2300 W
Leistungsaufnahme standby	0 W

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	48 mm

Kabel

Kabellänge	0 m
------------	-----

Abmessungen

Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Einbautiefe	17 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13
Leiterquerschnitt	1.5-2.5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	Ohne

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz	Nein

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kabeleinführungen abgeschrägt
Abdeckung	Mit Deckel
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für

robusto Unterputz	
-------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----