



robusto UP Feucht komplett: T13 mit Steckklemmen mit IP21-Klappdeckel/ Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom 10000 mA

Nennstrom 10 A

Spannung

Ausgangsspannung 220-250 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25-+40 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

Ausgangsleistung 2300 W

Leistungsaufnahme standby 0 W

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 48 mm

Kabel

Kabellänge 0 m

Abmessungen

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 17 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Leiterquerschnitt 1.5-2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss
Federzug-Anschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Ohne

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kabeleinführungen abgeschrägt
Abdeckung	Mit Deckel
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für

robusto Unterputz	
-------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----