



robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Alumin.

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|----------|
| Courant de sortie | 10000 mA |
| Courant assigné nominal | 10 A |

Tension

| | |
|-------------------|-----------|
| Tension de sortie | 220-250 V |
|-------------------|-----------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -25-+40 °C |
|------------------------|------------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Puissance

| | |
|-----------------------------|--------|
| Puissance de sortie | 2300 W |
| Puissance absorbée (veille) | 0 W |

Matière

| | |
|---|------------------------------|
| Couleur | Aluminium |
| Code RAL | 9006 |
| Finition | Satiné |
| Matière | Duroplast Thermoplastique |
| Traitement de surface | Laqué |
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 0 % |

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Hauteur | 86 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Profondeur | 48 mm |

Câble

| | |
|-------------------|-----|
| Longueur de câble | 0 m |
|-------------------|-----|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Nombre d'unités | 1 |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 31 mm |
| Profondeur de montage | 17 mm |

Raccordement

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Type de connexion / prise | Norme suisse type 13 |
| Section du conducteur | 1.5-2.5 mm ² |

Installation, montage

| | |
|-------------------------------|------------|
| Montage | Encastré |
| Position de montage/connexion | Horizontal |

Connectivité

| | |
|---------------------------|--|
| Type de connexion / prise | QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction |
|---------------------------|--|

| | |
|-------------------------|-----|
| Avec fixation à griffes | Non |
|-------------------------|-----|

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

| | |
|------------------------------|------|
| Type de connecteur/prise USB | Sans |
|------------------------------|------|

Équipement

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 13 |
|-------------------------------------|----------------------|

Équipement

| | |
|--|-----|
| Insert central rotatif | Non |
| Avec couvercle à charnière | Oui |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Avec lampe de signalisation | Non |
| Avec fermeture | Non |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
| Pré-équipé avec | Prise de courant |

Cache, porte

| | |
|-------------------|--|
| Type de couvercle | Couvercle rabattable à fermeture automatique |
|-------------------|--|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

Sécurité

| | |
|--|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP21 |

Fonctions

| | |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel | Non |

Identification

| | |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

Textes

| | |
|----------------------|---|
| Inscription | Sans inscription |
| Fusible | Entrées de câbles inclinées |
| Housse | Avec cache |
| Éclairage | Sans éclairage (non éclairable) |
| Câblage | Câblage traversant possible |
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
| Marquage | Sans porte-étiquette |
| Type | Appareil gr. I |

Convient pour

| | |
|------------------|--|
| robusto encastré | |
|------------------|--|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|