



robusto humide AP Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Alumin.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de sortie	10000 mA
-------------------	----------

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension de sortie	220-250 V
-------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25-+40 °C
------------------------	------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance de sortie	2300 W
---------------------	--------

Puissance absorbée (veille)	0 W
-----------------------------	-----

Matière

Couleur	Aluminium
---------	-----------

Code RAL	9006
----------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matière	Duroplast Thermoplastique
---------	------------------------------

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
---	-----

Dimensions

Hauteur	88 mm
---------	-------

Largeur	88 mm
---------	-------

Profondeur	65 mm
------------	-------

Câble

Longueur de câble	0 m
-------------------	-----

Dimensions

Nombre d'unités	1
-----------------	---

Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
--------------------------------------	------

Profondeur de montage	65 mm
-----------------------	-------

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

Section du conducteur	1.5-2.5 mm ²
-----------------------	-------------------------

Nombre d'entrée de câbles	3
---------------------------	---

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Position de montage/connexion	Horizontal
-------------------------------	------------

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction
---------------------------	--

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Type de connecteur/prise USB	Sans
------------------------------	------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Fusible	Entrées de câbles inclinées
Housse	Avec cache
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Câblage	Câblage traversant possible
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans porte-étiquette
Type	Appareil gr. I

Convient pour

robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----