



robusto IP21: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen für UP-Kombination Aluminium

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	16000 mA
Nennstrom	16 A

Spannung

Ausgangsspannung	220-250 V
------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25-+40 °C
--------------------	------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Ausgangsleistung	3680 W
Leistungsaufnahme standby	0 W

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Seidenmatt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	48 mm

Kabel

Kabellänge	0 m
------------	-----

Abmessungen

Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Einbautiefe	17 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 23
Leiterquerschnitt	1.5-2.5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	Ohne

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
---------------------------------	-----------------------

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kabeleinführungen abgeschrägt
Abdeckung	Mit Deckel
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----