



robusto IP21: Type 23/bornes enfichables avec clapet pour combinaison Aluminium

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de sortie	16000 mA
Courant assigné nominal	16 A

Tension

Tension de sortie	220-250 V
-------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25-+40 °C
------------------------	------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance de sortie	3680 W
Puissance absorbée (veille)	0 W

Matière

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition	Satiné
Matière	Duroplast Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	48 mm

Câble

Longueur de câble	0 m
-------------------	-----

Dimensions

Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
Profondeur de montage	17 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
Section du conducteur	1.5-2.5 mm ²

Installation, montage

Montage	En saillie Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	----------------------------------------------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Fusible	Entrées de câbles inclinées
Housse	Avec cache
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Câblage	Câblage traversant possible
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Marquage	Sans porte-étiquette
Type	Appareil gr. I

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----